



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,VBJ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,VBJ)

# Balanza de precisión CY10.6/12.F1.K

WL-225-1002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesar animales



Control estadístico de calidad



Wi-Fi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	6 / 12 kg
Minima capacidad	-
Legibilidad [d]	0,1 / 0,2 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-12 kg
Repetibilidad	0,6 g
Linealidad	±0,1 g

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa
Clase OIML	-
<b>Parámetros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570×390×170 mm
Masa neta	6,2 kg
Masa bruta	7 kg
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentación	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80% RH sin condensación

\*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

MediaBox  
Plataformas de acero pintada en polvo  
Etiqueta RFID  
Mesas antivibratil  
Adaptadores de corriente  
Módulos adicionales de la plataforma  
Módulos adicionales  
Plataformas en chasis de plástico  
Mesas de pesaje profesional

Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra  
Cables RS 232, RS 485  
Impresoras de etiquetas  
Soportes, brazos  
Lector de huellas dactilares  
Convertidor RS 232 a USB  
Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]  
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

