



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,VBJ

Bilancia di precisione CY10.6/12.F1.K

WL-225-1002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici

| | |
|---|-------------|
| Portata massima [Max] | 6 / 12 kg |
| Portata minima [Min] | - |
| Divisione [d] | 0,1 / 0,2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | - |
| Campo di tara | -12 kg |
| Ripetibilita | 0,6 g |
| Linearità | ±0,1 g |

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|--|
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | - |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 570×390×170 mm |
| Peso net | 6,2 kg |
| Peso lordo | 7 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Tavoli antivibranti
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Moduli aggiuntivi
 Piattaforme con struttura in materiale plastico
 Tavolo di pesata professionale

Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Lettore di impronte digitali
 Convertitore RS 232 – USB
 Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

