



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,VBJ](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,VBJ)

# Bilancia di precisione CY10.6/12.F1.K

WL-225-1002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Specifiche

### Parametri metrologici

Portata massima [Max]	6 / 12 kg
Portata minima [Min]	-
Divisione [d]	0,1 / 0,2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Campo di tara	-12 kg
Ripetibilita	0,6 g
Linearità	±0,1 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570×390×170 mm
Peso net	6,2 kg
Peso lordo	7 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Tavoli antivibranti  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Moduli aggiuntivi  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico  
 Tavolo di pesata professionale

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Lettore di impronte digitali  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions L x P x A

