



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,VGR](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,VGR)

# XA 21.5Y.M Mikro Terazi

WL-109-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]

21 g

Minimum yük [Min]

0,1 mg

| Metrolojik parametreler                  |   |
|--|---|
| Okuma için ğruluđu [d]                   | 1 µg  |
| Yasallaştırma birimi [e]                 | 1 mg  |
| Dara aralıđı                             | -21 g   |
| Minimum ađırlık (USP)                    | 1,8 mg  |
| Minimum ađırlık (U=1%,k=2)               | 0,18 mg   |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]   | 0,9 µg  |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 2 µg  |
| Dođrusallık                              | ±9 µg   |
| Eksantrik yük sapması                    | 15 µg   |
| Hassasiyet kararlılıđı                   | $1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$  |
| Kararlılık süresi                        | ~ 3,5 s   |
| Ayarlama                                 | dahili (otomatik)   |
| OIML sınıfı                              | I   |
| Fiziksel parametreler                    |   |
| Tesviye sistemi                          | yarı otomatik – LevelSENSING  |
| Display                                  | 10" grafik renkli dokunmatik  |
| Tartım odası kapısı                      | manuel  |
| Kiti bileşenleri                         | Mikro Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, alt kapak, güç adaptörü, fırça, kumaş kapak. |
| Tartım odası boyutları                   | 168x160x228 mm  |
| Tartım kefesi boyutları                  | ø30 mm  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y              | 750x492x595 mm  |
| Net ađırlık                              | 9,8 kg  |
| Brüt ađırlık                             | 16 kg   |
| Konstrüksiyon                            |   |
| IP Sınıfı                                | IP 43   |
| Haberleşme arayüzler                     |   |
| Haberleşme arayüzü                       | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                                   |
| Elektrik parametreleri                   |   |
| Güç kaynađı                              | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W* |
| Çevresel koşullar                        |   |
| Çalıştırma sıcaklıđı                     | +10 – +40 °C  |
| Çalışma sıcaklıđı deđişim hızı           | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)   |
| Atmosferik nem                           | 40% – 80%   |
| Atmosferik nem deđişim hızı              | ±1% / h (±4% / 8 h)   |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve türüne bađlıdır.

Güç kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Mikro terazi kabini  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Otomatik Besleyiciler

MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti  
Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Pipet kalibrasyon adaptörü  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Tartım kapları  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Panel altı tartım

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

