



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,VGS](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,VGS)

# Plateforme PL/4N/1500/H2

WX-009-0079



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Capacité maximale [Max]           | 1500 kg                  |
| Précision de lecture [d]          | 500 g                    |
| Construction                      |                          |
| Degré de protection               | IP 66 / 69               |
| Construction                      | Acier inoxydable AISI304 |
| Matériel du plateau               | Acier inoxydable AISI304 |
| Paramètres physiques              |                          |
| Dimension du plateau              | 1100×1200 mm             |
| Hauteur de plate-forme de balance | 77 mm                    |

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



## Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5  
Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE 7.1  
Terminal de pesage PUE HY10

## Dimensions d'appareil L x P x H



| Model         | Max     | A    | B    | C    | C1 | D    | E    | F    | G    | H    |
|---------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| PL/4N/150/H1  | 150 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/300/H1  | 300 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/600H1   | 600 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/150H2   | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H2  | 300 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/600/H2  | 600 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/1500/H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H3  | 300 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/600/H3  | 600 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/1500/H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/300/H4  | 300 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/600/H4  | 600 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/1500/H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |