




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,VJ1](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,VJ1)

# RADWAG Development Studio

WX-010-0104



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Multifunktionswaage WPY  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Multifunktionswaage C32  
 HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen  
 Balkenwaagen aus Edelstahl  
 HX5.EX-1.4P2 H  
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
 Feuchtebestimmer MA 5Y  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Waagen WPY für FPVO  
 Analysenwaage XA 5Y.A  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei  
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
 Plattformwaagen HX5.EX-1 C  
 Feuchtebestimmer MA R  
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H  
 Analysenwaage AS 5Y  
 Präzisionswaage PS 5Y  
 Waagen PS 5Y für FPVO  
 Präzisionswaage PS R2.H  
 Wägeterminal PUE HX5.EX  
 Waagen HY10.H für FPVO  
 Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Waagen WLY für FPVO  
Analysenwaage AS X7  
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Waagen PS X7 für FPVO  
Wägemodule der Serie MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaagen PS R2  
Präzisionswaage WLC X7  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Multifunktionswaage HX7  
Wägemodule der Serie MWLH  
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4 H/Z  
Feuchtebestimmer MA X7.A

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Präzisionswaage PS X7  
Massenkonverter  
MW-01  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE HX7  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Massenkonverter  
MW-04  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Wägemodule MAS.1.Y