




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,VJ1

RADWAG Development Studio

WX-010-0104



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Wägemodule MU YA

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Wägemodule MAS1

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Multifunktionswaage HX7

Wägemodule MWLH

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Feuchtebestimmer MA X7.A

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Feuchtebestimmer MA R

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer
MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Wägemodule MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
Waagen PS X2 für FPVO
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Wägemodule MAS
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Wägemodule MPS
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP

Analysenwaage AS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Wägeterminal PUE HX5.EX
Waagen HY10.H für FPVO
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Massenkonverter
MW-01
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Präzisionswaage PS 5Y
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Wägeterminal PUE HY10
Massenkonverter
MW-04
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Wägemodule MWSH
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S