




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,VJ1](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,VJ1)

# RADWAG Development Studio

WX-010-0104



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem

Windows 7, 8, 10

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Multifunktionswaage WPY  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Multifunktionswaage C32  
 HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen  
 Balkenwaagen aus Edelstahl  
 HX5.EX-1.4P2 H  
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
 Feuchtebestimmer MA 5Y  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Präzisionswaage PS X7  
 Waagen WPY für FPVO  
 Analysenwaage XA 5Y.A  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei  
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
 Plattformwaagen HX5.EX-1 C  
 Feuchtebestimmer MA R  
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H  
 Analysenwaage AS 5Y  
 Waagen PS 5Y für FPVO  
 Präzisionswaage PS R2.H  
 Wägeterminal PUE HX5.EX  
 Waagen HY10.H für FPVO  
 Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Waagen WLY für FPVO  
Analysenwaage AS X7  
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Waagen PS X7 für FPVO  
Wägemodule MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaagen PS R2  
Präzisionswaage WLC X7  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Multifunktionswaage HX7  
Wägemodule MWLH  
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4 H/Z  
Feuchtebestimmer MA X7.A

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Massenkonverter  
MW-01  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE HX7  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Präzisionswaage PS 5Y  
Wägemodule MAS1  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Massenkonverter  
MW-04  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S