




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,VJ1

RADWAG Development Studio

WX-010-0104



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Multifunktionswaage WPY
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Multifunktionswaage C32
 HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen
 Balkenwaagen aus Edelstahl
 HX5.EX-1.4P2 H
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Waagen WPY für FPVO
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
 Plattformwaagen HX5.EX-1 C
 Feuchtebestimmer MA R
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H
 Analysenwaage AS 5Y
 Präzisionswaage PS 5Y
 Waagen PS 5Y für FPVO
 Präzisionswaage PS R2.H
 Wägeterminal PUE HX5.EX
 Waagen HY10.H für FPVO
 Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
Waagen PS X7 für FPVO
Wägemodule der Serie MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Wägemodule der Serie MWLH
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z
Feuchtebestimmer MA X7.A

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Präzisionswaage PS X7
Massenkonverter
MW-01
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE HX7
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Wägeterminal PUE HY10
Massenkonverter
MW-04
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Wägemodule MAS.1.Y