




RADWAG Development Studio

WX-010-0104

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,VJ1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

コンポーネントとソフトウェア

オペレーティング・システム

Windows 7, 8, 10

互換性あり (Additional Fee)

MA X7.IC.A 水分計
 HX7 H ステンレス製多機能はかり
 HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
 HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
 HX7 HR 多機能はかり
 XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤
 WPY 多機能はかり
 MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤
 C32 多機能はかり
 ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
 HX5.EX-1.4P2 H ステンレス製ビームスケール
 HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
 MA 5Y 水分計
 MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤
 HX5.EX-1 HR ステンレス製 1 ロードセルプラットフォームスケール
 HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
 PGC用WLYスケール
 AS X7 分析天秤

HX7.4 H/Z
 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
 PGC用WPYスケール
 XA 5Y.A 分析天秤
 HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
 HX7.4P2 多機能ビームスケール
 UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤
 MA 5Y.IC 水分計
 HX5.EX-1 C 1-ロードセルプラットフォームスケール
 MA R 水分計
 HX5.EX-1 H 防水型プラットフォームスケール
 AS 5Y 分析天秤
 PS 5Y 上皿天秤
 PGC用PS 5Y天秤
 PS R2.H 上皿天秤
 PUE HX5.EX 計量ターミナル
 PGC用HY10.Hスケール
 HX5.EX-1.4 H ステンレス製 4 ロードセルプラットフォームスケール

HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
PGC用PS X7天秤
MWMH モジュール
XA 5Y.M.A ミクロ天秤
PS R2 上皿天秤
WLC X7 上皿天秤
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
HX5.EX-1.4P2 C ビームスケール
ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HX5.EX-1.4N ステンレス製ランプスケール
HY10 多機能はかり
HX5.EX-1.4 C 4 ロードセルプラットフォームスケール
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール
HY10.HRP 高分解能はかり
C32.PM 上皿天秤
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり
ピペット校正用自動天秤
HX7 多機能はかり
MWLH モジュール
HX5.EX-1.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
MA X7.A 水分計

XA 5Y.F フィルター用分析天秤
WLY 上皿天秤
PS X7 上皿天秤
MW-01 マスコンバータ
MYA 5Y ミクロ天秤
PS R1 上皿天秤
XA 5Y 分析天秤
AS R2 PLUS 分析天秤
PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル
PMV 5Y 水分計
HX5.EX-1.4P C パレットスケール
XA 5Y.M ミクロ天秤
PUE C315 計量ターミナル
PUE HY10 計量ターミナル
MW-04 マスコンバータ
AS R1 PLUS 分析天秤
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラミクロ天秤
H315 H 防水型プラットフォームスケール
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
XA 5Y.M.A.S ステント計量用ミクロ天秤
MAS.1.Y モジュール