




RADWAG Development Studio

WX-010-0104

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,VJ1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H

Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C

Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P

Waga wielofunkcyjna WPY

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Waga wielofunkcyjna C32

Platformy nierdzewne HRP EX.H

Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H

Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H

Wagosuszarka MA 5Y

Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F

Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR

Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H

Wagi WLY do KTP

Waga analityczna AS X7

Wagosuszarka MA X7.A

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z

Wagi WPY do KTP

Waga analityczna XA 5Y.A

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2

Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Wagosuszarka MA 5Y.IC

Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C

Wagosuszarka MA R

Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H

Waga analityczna AS 5Y

Waga precyzyjna PS 5Y

Wagi PS 5Y do KTP

Waga precyzyjna PS R2.H

Terminal wagowy PUE HX5.EX

Wagi HY10.H do KTP

Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H

Platformy malowane proszkowo HRP
Wagi PS X7 do KTP
Moduły wagowe serii MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna PS R2
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Platformy nierdzewne HRP.H
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Platformy malowane proszkowo HRP EX
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Moduły wagowe serii MWLH
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z

Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Waga precyzyjna PS X7
Przetworniki masy MW-01
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Terminal wagowy PUE HX7
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Wagosuszarka PMV 5Y
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Terminal wagowy PUE HY10
Przetworniki masy MW-04
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Moduły MAS.1.Y