




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VL3](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VL3)

# Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4.300.H9/Z

WP-233-0016



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator


Zatrząsk maksymalnego  
wskazania


Pomiar w Newtonach



Ważenie zwierząt

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Obciążenie maksymalne [Max]                                                        | 300 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]                                                         | 2 kg    |
| Dokładność odczytu [d]                                                             | 100 g   |
| Działka legalizacyjna [e]                                                          | 100 g   |
| Zakres tary                                                                        | -300 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 50 g    |
| Klasa dokładności OIML                                                             | III     |

| Parametry fizyczne                     |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz                            | 4,3" LCD (z podświetleniem)                                             |
| Długość przewodu                       | 3 m                                                                     |
| Wymiar szalki                          | 1500×1500 mm                                                            |
| Wysokość platformy wagowej             | 111 mm                                                                  |
| Masa wagi z miernikiem i ramą          | 230 kg                                                                  |
| Konstrukcja                            |                                                                         |
| Stopień ochrony                        | IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 miernik                         |
| Interfejs komunikacyjny                |                                                                         |
| Interfejs                              | RS232, USB                                                              |
| Interfejsy opcjonalne                  | RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA |
| Parametry elektryczne                  |                                                                         |
| Zasilanie                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                 |
| Zasilanie opcjonalne                   | wewnętrzny akumulator                                                   |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 7h                                                                  |
| Warunki środowiskowe                   |                                                                         |
| Temperatura pracy                      | -10 – +40 °C                                                            |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji                                            |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Wyjście pętli prądowej AP2-3 (obudowa nierdzewna)  
Wyświetlacze  
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
Przewody RS 232, RS 485  
Zasilacze


Konwerter RS 232 – Ethernet  
Adapter USB do terminali wagowych  
Drukarki paragonowe  
Przewód USB (waga – drukarka)  
Uchwyty do terminali wagowych  
Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)




• RAD Key [WX-010-0005]  
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W



Single-leaf platform:  
H315.4.H6/Z  
H315.4.H7/Z  
H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:  
H315.4.H8/9/Z  
H315.4.H9/Z  
H315.4.H10/Z

| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm