




More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,VNF

# HX7.4.150.H6/Z Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi

WP-226-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |         |
|---|---------|
| Maksimum yük [Max]  | 150 kg  |
| Minimum yük [Min]   | 1 kg    |
| Okuma için ruluęu [d]                                      | 50 g    |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 50 g    |
| Dara aralıęı  | -150 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 20 g    |
| OIML sınıfı   | III     |

| Fiziksel parametreler       |  |
|-----------------------------|--|
| Display                     | 7" grafik renkli   |
| Kablo uzunluđu              | 3 m  |
| Tartım kefesi boyutları     | 800x800 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1000x1000x530 mm   |
| Net ađırlık                 | 76 kg  |
| Brüt ađırlık                | 100 kg   |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal  |
| Klavye                      | diyafram   |
| Konstrüksiyon               | Paslanmaz çelik AISI304  |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  |
| Opsiyonel arayüzler         | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynađı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi       | 25 W   |
| Opsiyonel güç kaynađı       | 12 – 24 V DC   |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C   |
| Depolama sıcaklığı          | -10 – +50 °C   |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok  |
| İndikatör                   | PUE HX7  |
| Düğme sayısı                | 22   |
| Fonksiyonel özellikler      |  |
| Maksimum platform sayısı    | 2  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

## Cihaz boyutları G x D x Y




| Typ wagi    | A1   | A2   | B     |
|-------------|------|------|-------|
| HX7.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2  |
| HX7.H7/Z    | 1000 | 1000 | 88±2  |
| HX7.H8/Z    | 1200 | 1200 | 88±2  |
| HX7.H8/Z*   | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H8/9Z*  | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z    | 1500 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H9/Z*   | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z   | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm  
 dimensions in mm

\* dla Max ≥ 3000

\*\*Max ≥ 3000 Max ≥ 6000

\* Max ≥ 6000



PUE HX7