



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,VPF](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,VPF)

# HY10.1,5.H1.K Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-116-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory            |  Transactions          |  |   |

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1,5 kg
Minimum yük [Min]	10 g
Okuma içiğruluđu [d]	0,5 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,5 g

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-1,5 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 g
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	1,5 m
Tartım kefesi boyutları	150x200 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	350x420x470 mm
Net ağırlık	7 kg
Brüt ağırlık	10 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
 RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
 Transponder kart okuyucular  
 RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
 Antivibrasyon masaları  
 Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
 Display  
 RS 232, RS 485 Kabloları  
 Giriş/Çıkış kabloları  
 Barkod okuyucu


Etiket Yazıcısı  
 Tartım terminalleri için tutucular  
 Klavye  
 Fiş yazıcı  
 F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
 USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
 Modülleri ek platformları  
 Ek modüller  
 RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]


# Cihaz boyutları G x D x Y



H Platform

Scale type	A1	A2	B
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm



PUE HY10