



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,VUW](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,VUW)

# Dynamische Waage DWT/RC HY

WK-106-0\_\_\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 – 600 kg
Min. Belastung	0,1 – 4 kg
Ablesbarkeit [d]	5 – 200 g
Tarierbereich	-10 – -600 kg
Physikalische Parameter	
Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C

## Besonderheiten

Leistung	max 50 St./min
Geschwindigkeit Förderband	0,1 – 0,5 m/s
Geschwindigkeit	0,1 – 0,5 m/s



## Zubehör (Additional Fee)

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

## Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]