



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,VUW

Balanza dinámica DWT/RC HY

WK-106-0__



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	10 – 600 kg
Minima capacidad	0,1 – 4 kg
Legibilidad [d]	5 – 200 g
Rango de tara	-10 – -600 kg
Parámetros físicos	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, RS485
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C

Características utilidades

Rendimiento	max 50 pieza/min
Velocidad de transportador	0,1 – 0,5 m/s
Velocidad	0,1 – 0,5 m/s



Accesorios (Additional Fee)

Pantallas
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232, RS 485

Teclado, manipuladores
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]