



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,VUW](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,VUW)

## Balanza dinámica DWT/RC HY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Maxima capacidad [Max]	10 – 600 kg
Minima capacidad	0,1 – 4 kg
Legibilidad [d]	5 – 200 g
Rango de tara	-10 – -600 kg
<b>Parámetros físicos</b>	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 66 / 67
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	RS232, RS485
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C

### Características utilidades

Rendimiento	max 50 pieza/min
Velocidad de transportador	0,1 – 0,5 m/s
Velocidad	0,1 – 0,5 m/s



## Accesorios

Pantallas  
Lector de tarjetas transpondedor  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
Cables RS 232, RS 485

Teclado, manipuladores  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bascula a Impresora)

## Programas

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]