



# Balanza dinámica DWT/RC HY

WK-106-000\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 – 60 kg
Legibilidad [d]	5 – 20 g
División de legalización [e]	5 – 20 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55 / 65
Teclado	panel táctil
Construcción	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -10 – +40 °C

### Components and software

Sistema operativo Linux

### Características utilidades

Rendimiento max 100 pieza/min

Velocidad de transportador 0,1 – 1,7 m/s



## Accesorios (Additional Fee)

Pantallas

Lector de tarjetas transpondedor

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Teclado, manipuladores

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]