



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,VUW](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,VUW)

# Balance dynamique DWT/RC HY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Capacité maximale [Max]	10 – 600 kg
Capacité minimale [Min]	0,1 – 4 kg
Précision de lecture	5 – 200 g
Étendue de tare	-10 – -600 kg
<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66 / 67
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	RS232, RS485
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C

### Utilitaire features

Efficacité	max 50 pièces/min
Vitesse de convoyeur	0,1 – 0,5 m/s
Vitesse	0,1 – 0,5 m/s



## Accessoires

Afficheurs  
Lecteurs de cartes à transpondeur  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs  
Imprimante de tickets de caisse  
Câble USB (balance – imprimante)

## Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]