



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,VUW

Balance dynamique DWT/RC HY

WK-106-0__



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10 – 600 kg
Capacité minimale [Min]	0,1 – 4 kg
Précision de lecture [d]	5 – 200 g
Étendue de tare	-10 – -600 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C

Utilitaire features

Efficacité	max 50 pièces/min
Vitesse de convoyeur	0,1 – 0,5 m/s
Vitesse	0,1 – 0,5 m/s



Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]