



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,VUW

Balance dynamique DWT/RC HY

WK-106-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	15 – 60 kg
Précision de lecture [d]	5 – 20 g
Échelon de légalisation [e]	5 – 20 g
Classe de précision OIML	XIII (1)*, Y (a)
Paramètres physiques	
Afficheur	10,1" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55 / 65
Clavier	panel tactile
Construction	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces optionnelles	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Linux
Utilitaire features	
Efficacité	max 100 pièces/min
Vitesse de convoyeur	0,1 – 1,7 m/s

*Classe de précision pour les trieuses pondérales utilisées pour le contrôle des produits préemballés (CPP).



Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs
 Lecteurs de cartes à transpondeur
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs
 Imprimante de tickets de caisse
 Câble USB (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]