



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,VUW](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,VUW)

# DWT/RC HY 重量チェッカー

WK-106-0\_\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	10 – 600 kg
最小荷重	0,1 – 4 kg
最小表示 [d]	5 – 200 g
風袋範囲	-10 – -600 kg

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	10,1" セル ワイヤー 赤外線式
--------	--------------------

### 工事中

保護クラス	IP 66 / 67
-------	------------

### 通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, RS485
------------	--------------

### 環境条件

動作温度	-10 – +40 °C
------	--------------

## 使用上の特徴

ひょう量	max 50 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min
コンベア速度	0,1 - 0,5 m/s
スピード	0,1 - 0,5 m/s



## アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ

トランスポンダー式カードリーダー

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)

RS 232、RS 485 ケーブル

キーボード、外部スイッチ

レシートプリンタ

USB cable (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher (チェック計量) [WX-010-0055]