



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,VX1](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,VX1)

# WLC 10/A2 上皿天秤

WL-206-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing


 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Under-pan weighing

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	10 kg
最小荷重	-
最小表示 [d]	0,1 g
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-10 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,3 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド

計測パラメータ	
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	430×270×190 mm
正味重量	3 kg
総重量	3,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B
電气的パラメータ	
電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A マイクロ天秤: 10 – 15VDC 0,6A max
バッテリー駆動時間	15 ポート数 (OUT)
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



## アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース

防振台

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

ディスプレイ

底部吊り下げ計量

RS 232、RS 485 ケーブル

粒状体密度測定キット

RS 232 – イーサネットコンバータ

レシートプリンタ

RS 232 – USB コンバータ

天秤用保護カバー

RS 232 – RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

• Alibi Reader [WX-010-0114]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R



WLC C2/K

WLC C2/R