



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,VZK

MAS.220/440.R2 Tartım Modülü

WX-016-1006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 / 440 g
Ön yük	44 g
Okuma içingruluđu [d]	0,1 / 1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,2 / 0,8 mg
Doğrusallık	±0,5 / 1 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	3,5 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø56 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	231x115x120 mm
Net ağırlık	1,6 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 Kabloları
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali (WDM-8)

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları G x D x Y

