




More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,W15

Módulo de pesagem MPS.M.3300.Y

WX-016-0375



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	3300 g
Faixa de pré-carga	330 g
Resolução [d]	10 mg
Repetibilidade	7 mg
Linearidade	±20 mg
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	alumínio
Material até prato de pesagem	alumínio
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, Ethernet TCP/IP

Interface de comunicação		
Interfaces opcionais		RS485, 2 IN/2 OUT
Parâmetros elétricos		
Fonte de alimentação		Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC
Condições ambientais		
Temperatura de operação		+10 – +40 °C
Umidade relativa		40% – 80%
Parâmetros físicos		
Dimensões até prato de pesagem		ø100 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A		266x70x105 mm
Peso líquido		1,8 kg



Dimensões do dispositivo L x P x A

