



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,W15

MPS.M.3300.Y 計量モジュール

WX-016-0375



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	3300 g
ブリロード範囲	330 g
最小表示 [d]	10 mg
繰返し性	7 mg
直線性	±20 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	内部

工事中

保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	アルミニウム

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, Ethernet TCP/IP
------------	------------------------

通信インターフェース	
オプションのインターフェース	RS485, 2 IN/2 OUT
電氣的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A モジュール: 12V DC
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø100 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	266x70x105 mm
正味重量	1,8 kg



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

