



Stelaż do ważenia ładunków pod wagą dla wag AS i PS



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Stelaż do ważenia "podszalkowego", przeznaczony dla wag AS i PS.

Wykorzystywany, gdy ładunki wymagają ważenia poza pomostem wagowym (dotyczy to ładunków o niestandardowych kształtach lub gabarytach oraz wytwarzających pole magnetyczne), a także w przypadku wyznaczania gęstości ciał.

Konstrukcja stelaża wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Pasuje do

Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Waga precyzyjna PS R2
Wagi PS X2 do KTP
Waga precyzyjna WLC

Waga analityczna AS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga precyzyjna WLC C/2
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna AS R2 PLUS
Waga precyzyjna PS 5Y

Wymiary urządzenia

