



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,W2T

Piattaforma PL.62.2.HRP

WX-009-1148



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	62 kg
Intervallo di precarico	30 kg
Divisione [d]	0,1 g
Campo di tara	-62 kg
Ripetibilita	0,08 g
Linearità	±0.4 g
Calibrazione	internal (automatic)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 67
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet

Parametri elettrici

Alimentatore 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Environmental conditions

Ambiente di lavoro +10 – +40 °C

Umidità relativa 15% – 80%

Parametri fisici

Dimensione piatto 500×500 mm

Dimensioni del pacco L x P x A 610×710×275 mm

Peso net 30 kg

Peso lordo 35 kg



Accessori (Additional Fee)

Bilance CY10 per controllo CPC
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Terminale di pesata PUE 7.1
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT

Serbatoi di energia
Terminale di pesata PUE HY10
Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il
misuratore PUE HX5.EX
Bilancia di precisione CY10
Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

Device dimensions L x P x A



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm