



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,W4C

PUE 5.15C 計量ターミナル

WX-008-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

データシート

計測パラメータ	
OIMLクラス	III
コンバータからの最大分割数	8388608
検定ユニットの最大数量	6000 e
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 μ V
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 μ V
最小ロードセルインピーダンス	80 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V
信号の最大増加量	19,5 mV

計測パラメータ	
ロードセルの接続	4 または 6 ワイヤー
物理的パラメータ	
ディスプレイ	15,6" グラフィック カラー タッチスクリーン
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	490×310×200 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	560×360×240 mm
正味重量	10,5 kg
総重量	12 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 / 69
タッチパネル	静電容量式
ハウジング	ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 密閉式), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P) 外部ボタン PRINT、TARE、START - 4IN/4OUT (M12 8Pコネクタ) 対応の端子が必要です, 追加の計量プラットフォームモジュール - max. 3 個, 主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ
オプションのインターフェース	
電氣的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	75 W
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT
プロセッサ	Intel® Celeron® J6412
チップセット	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
メモリ	16 GB RAM
データメモリ	SSD 512 GB



互換性あり (Additional Fee)

防水ステンレススチールプラットフォーム
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 トランスポンダー式カードリーダー
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
 ステンレス製プラットフォーム、ピットバージョン
 RS 232、RS 485 ケーブル
 ステンレス製スロープ付き計量プラットフォーム

IN/OUT ケーブル
 バーコードスキャナ
 LD
 リフティングシステム搭載のステンレス製ランププラットフォーム
 ラベルプリンタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 キーパッド、外部スイッチ
 USBアダプタ
 F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット

ディスプレイ
プラスチックケース製のプラットフォーム


USB cable (はかり - プリンタ)
RS 232 - USB コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PUE 5.15



PUE 5.19