



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,W6G](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,W6G)

## WD-4/3 追加ディスプレイ

WX-004-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 物理的パラメータ

ケーブル長	2 (max 10) m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	300×250×130 mm
正味重量	1,5 kg
総重量	1,9 kg

### 工事中

保護クラス	IP 66 / 67
文字サイズ	19 mm

## 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール

HY10.HRP 高分解能はかり  
HX7 多機能はかり  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール

TMX H ステンレス製多機能はかり  
 TMX 多機能はかり  
 H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
 H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
 H315 H 防水型プラットフォームスケール  
 HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
 HY10 多機能はかり  
 PUE 5 計量ターミナル  
 HY10 H ステンレス製多機能はかり  
 H315.4 H/Z  
 ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
 H315 4N.H ステンレス製ランプスケール

PGC用HY10.Hスケール  
 H315 4C プラットフォームスケール  
 H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
 H315 4P.H ステンレス製パレットスケール  
 MW-01 マスコンバータ  
 H315 4I.S 家畜用はかり  
 PUE HX7 計量ターミナル  
 H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり  
 PUE HY10 計量ターミナル  
 PUE H315 計量ターミナル  
 HX7.4P 多機能パレットスケール  
 H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

