



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,W6G

WD-4/3 追加ディスプレイ

WX-004-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ

ケーブル長	2 (max 10) m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	300x250x130 mm
正味重量	1,5 kg
総重量	1,9 kg

工事中

保護クラス	IP 66 / 67
文字サイズ	19 mm

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
 HX7 H ステンレス製多機能はかり
 HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
 HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
 HX7 HR 多機能はかり
 HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
 HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
 HY10.HRP 高分解能はかり
 HX7 多機能はかり
 HX7.4 H/Z
 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
 H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
 HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール

TMX H ステンレス製多機能はかり
 TMX 多機能はかり
 H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
 H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
 H315 H 防水型プラットフォームスケール
 HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
 HY10 多機能はかり
 PUE 5 計量ターミナル
 HY10 H ステンレス製多機能はかり
 H315.4 H/Z
 ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

HX7.4P2 多機能ビームスケール
 PGC用HY10.Hスケール
 H315 4C プラットフォームスケール
 H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
 H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
 MW-01 マスコンバータ
 PUE HX7 計量ターミナル
 PUE HY10 計量ターミナル
 PUE H315 計量ターミナル
 HX7.4P 多機能パレットスケール
 H315 2K ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

