

WD-4/3 追加ディスプレイ

WX-004-0011





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	2 (max 10) m
梱包寸法幅x奥行x高さ	300×250×130 mm
正味重量	1,5 kg
総重量	1,9 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67
文字サイズ	19 mm

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール HX7 H ステンレス製多機能はかり HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール HX7.4C 多機能プラットフォームスケール HX7 HR 多機能はかり HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール HY10.HRP 高分解能はかり
HX7.多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール(ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール

TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ピームスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
PUE 5 計量ターミナル
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール

PGC用HY10.Hスケール H315 4C プラットフォームスケール H315 2K オーバーヘッドトラックスケール H315 4P.H ステンレス製パレットスケール MW-01 マスコンバータ H315 4I.S 家畜用はかり PUE HX7 計量ターミナル H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり PUE HY10 計量ターミナル PUE H315 計量ターミナル HX7.4P 多機能パレットスケール H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





