



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,W9Z](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,W9Z)

## Kabel P0151

WX-013-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/31) - Drucker Epson, Citizen Standardlänge der Kabel: 1,7 m.

Passend für:

- Waagen mit Terminal PUE C31
- Waagen mit Terminal PUE 7.1
- Terminal PUE C31
- Terminal PUE 7.1

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
Multifunktionswaage WPY  
Multifunktionswaage C32  
Feuchtebestimmer MA 5Y  
Plattformwaage C315  
Waagen WLY für FPVO

Automatische Massekomparator AKM-2  
Präzisionswaage PS R2.H  
Präzisionswaage WTC  
Plattformwaage  
H315 4C  
Präzisionswaage WLY  
Automatische Massekomparator UMA  
Präzisionswaage PS X7

Analysenwaage AS X7  
Waagen PS X7 für FPVO  
Präzisionswaage WLC  
Präzisionswaagen PS R2  
Balkenwaagen C315.4P2  
Präzisionswaage WLC X7  
Plattformwaage C315.4  
Präzisionswaage C32.PM  
Feuchtebestimmer MA X7.A  
Waagen WPY für FPVO  
Palettenwaagen C315.4P  
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
Feuchtebestimmer MA R  
Analysenwaage AS 5Y  
Automatische Massekomparator AK-4  
Präzisionswaage PS 5Y  
Waagen PS 5Y für FPVO

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Robotische Massekomparatoren  
Dichte-Massekomparatoren  
Präzisionswaage WLC C/2  
Präzisionswaage PS R1  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE 7.1  
Postwaage für Pakete  
Automatische Vakuum-Massekomparatoren  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Wägeterminal PUE C315  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
Wägemodule MAS.1.Y