



Kabel P0151

WX-013-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,W9Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/31) - Drucker Epson, Citizen Standardlänge der Kabel: 1,7 m. Passend für:

- Waagen mit Terminal PUE C31
- Waagen mit Terminal PUE 7.1
- Terminal PUE C31
- Terminal PUE 7.1

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
 H315 HR
 Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Wägemodule MU YA
 Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Plattformwaage C315
 Waagen WLY für FPVO
 Feuchtebestimmer

Feuchtebestimmer MA R
 Analysenwaage AS 5Y
 Automatische Massekomparator AK-4
 Waagen PS 5Y für FPVO
 Automatische Massekomparator AKM-2
 Präzisionswaage PS R2.H
 Präzisionswaage WTC
 Plattformwaage
 H315 4C
 Präzisionswaage WLY

MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X7
Waagen PS X2 für FPVO
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Wägemodule MAS
Wägemodule MPS
Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Palettenwaagen C315.4P
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Automatische Massekomparator UMA
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Robotische Massekomparatoren
Dichte-Massekomparatoren
Präzisionswaage WLC C/2
Präzisionswaage PS R1
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE 7.1
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Wägemodule MAS1
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Wägeterminal PUE C315
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y