



Cable P0151

WX-013-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,W9Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

RS 232 para la conexión de la balanza con una impresora de etiquetas Epson. Cable RS 232: balanzas (PUE C / 31 terminal) - Impresora Epson. Longitud de cable: 1,7 m Compatible con:

- Balanzas con terminal PUE C31
- Balanzas con terminal PUE 7.1
- Terminal PUE C31
- Terminal PUE 7.1

Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR
Analizador de Humedad
MA X7.IC.A
Báscula multifuncional WPY
Báscula multifuncional C32
Analizador de HumedadMA 5Y
Báscula de plataforma C315
Balanzas WLY para CCE

Comparador de masa automático AKM-2
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza de precisión WTC
Báscula de plataforma H315 4C
Balanza de precisión WLY
Comparador de masa automático UMA
Balanza de precisión PS X7
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO

Balanza analítica AS X7
Balanzas PS X7 para CCE
Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS R2
Básculas de patines C315.4P2
Balanza de precisión WLC X7
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Analizador de Humedad
MA X7.A
Balanzas WPY para CCE
Básculas para paletas C315.4P
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
Analizador de HumedadMA 5Y.IC
Analizador de HumedadMA R
Balanza analítica AS 5Y
Comparador de masa automático AK-4
Balanza de precisión PS 5Y
Balanzas PS 5Y para CCE

Comparadores de masa robóticos
Comparadores para la medición de densidad
Balanza de precisión WLC C/2
Balanza de precisión PS R1
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE 7.1
Básculas para paquetería
Comparadores de masa automáticos al vacío
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Terminal de pesaje PUE C315
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Balanza analítica AS R1 PLUS
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Módulo de pesaje MAS.1.Y