




# Balanza WPY 3/6.D2.CCE

















WK-308-1003

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,WA2](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,WA2)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  Dosificación        |  Etiquetado         |  Control más/menos              |  Desviaciones porcentuales |
|  Resumiendo pesajes  |  Contar piezas      |  Cierre de la indicación máxima |  Recetas                   |
|  Medición en Newtons |  Estadísticas       |  Controlador de peso            |  Sensores infrarrojos      |
|  Pesar animales      |  Pesaje diferencial |  Control de contenido envasado  |  Memoria Alibi             |

## Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3 / 6 kg
Minima capacidad	20 / 40 g
Legibilidad [d]	1 / 2 g
Rango de tara	-6 kg
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	195×195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	530×310×150 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	530×310×150 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	530×310×150 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor  
 Adaptadores de corriente  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Cables de corriente desde mechero de automóvil  
 Escáner de códigos de barra  
 Cables RS 232, RS 485  
 Impresoras de etiquetas  
 Pantallas

Cables Entradas/Salidas  
 Teclado, manipuladores  
 Soportes, brazos  
 Impresoras de recibos  
 Pesas de clase F1 -  
 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos  
 Salidas del bucle de corriente AP2-1  
 Módulos adicionales de la plataforma  
 Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]