

# WPY 3/6.D2.PGC はかり

WK-308-1003





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

Dosing

Labelling

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Peak hold

Formulation

Newton unit measurement Statistics - Okeckweighing IR sensors

Animal weighing Differential weighing Packaged Goods Control ALIBI Memory

#### データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3 / 6 kg
最小荷重	20 / 40 g
最小表示 [d]	1 / 2 g
風袋範囲	-6 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法幅x奥行x高さ	530×310×150 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	530×310×150 mm
梱包寸法幅x奥行x高さ	530×310×150 mm
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
T. 7.	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	100 – 240 V AC 50/60 Hz
	100 - 240 V AC 50/60 Hz -10 - +40 °C

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー 電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル バーコードスキャナ RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ ディスプレイ IN/OUT ケーブル キーパッド、外部スイッチ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット レシートプリンタ F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット AP2-1 電流ループユニット 追加計量プラットフォームモジュール RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- ・Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]