




More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,WE8

# TMX 15R.150.H4.K Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-119-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |         |
|---|---------|
| Maksimum yük [Max]  | 150 kg  |
| Minimum yük [Min]   | 1 kg    |
| Okuma için ęruluęu [d]                                      | 50 g    |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 50 g    |
| Dara aralıęı  | -150 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 5 g     |
| OIML sınıfı   | III     |

| Fiziksel parametreler       |  |
|-----------------------------|--|
| Display                     | 15,6" grafik renkli dokunmatik   |
| Kablo uzunluđu              | 2,5 m  |
| Tartım kefesi boyutları     | 500x500 mm   |
| Kontrol cihazı boyutları    | 560x360x240 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 610x610x570 mm   |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 terminal   |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | 4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermetik), Profibus DP (çalışmak: modu: slave), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P), 4IN / 4OUT (2xprizler M12 8P veya 2xrakordan geçen kablolar) |
| Opsiyonel arayüzler         | harici tuşlar PRINT - 4IN/4OUT (M12 8P konnektör) ile terminal gereklidir, İlave tartı platformu modülü - max. 3 adet, ana platformdaki gibi metrolojik parametreler   |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Güç tüketimi                | 45 W   |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | 0 – +40 °C   |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |
| Bileşenler ve yazılım       |  |
| İşletim sistemi             | Microsoft Windows 11 IoT   |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Modülleri ek platformları  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]