

Báscula impermeable H315.60.HR4.K

WP-124-0082





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna



Cierre de la indicación máxima



Medición en Newtons



Pesar animales

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	60 kg
Minima capacidad	400 g
Legibilidad [d]	20 g
División de legalización [e]	20 g
Rango de tara	-60 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	2 g
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
raiailieu va liaicva	

Pantalla

4,3" LCD (con retroiluminación)

Paramètros físicos	
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	500×500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	610×610×330 mm
Masa neta	23,5 kg
Masa bruta	25,8 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 / 69 construcción, IP 68 / 69 extensómetro, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construcción	Acero inoxidable AISI316
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB
Interfaces opcionales	RS232 o RS485 o 4IN/40UT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterias	max 7h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 - +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación





Additional fee for verification (



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora) Mesas antivibratil Pantallas Cables de corriente (Bascula a Ethernet) Cables RS 232, RS 485 Adaptadores de corriente Convertidor RS 232 a Ethernet


Adaptadores USB Impresoras de recibos Soportes con transportadores con rollos Cable USB (Bascula a Impresora) Soportes, brazos Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



		A1	A2	В	C1	C2	D	Е	L
H315HR2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315HR2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315HR3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315HR3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315HR4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315HR4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315HR3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315HR3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315HR5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315HR5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m