



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,WNL

5Y.60.PM Hassas Teraziler

WL-224-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	60 kg
Minimum yük [Min]	10 g

Metrolojik parametreler	
Ön yük	6 kg
Okuma için ruluęu [d]	0,1 g
Yasallařtırma birimi [e]	1 g
Dara aralıęı	-60 kg
Minimum standart aęırlıęı (USP)	82 g
Minimum standart aęırlıęı (U=1%, k=2)	8,2 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,15 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,041 g
Doęrusallık	±0,3 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Hassas Teraziler, tartım kefesi, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	710×610×240 mm
Net aęırlık	22 kg
Brüt aęırlık	26,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynaęı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dıř koşullara ve kefeye yük yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

* Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve baęlı harici cihazların sayısına ve türüne baęlıdır.

Ön yük - yasal terazinin maksimum yükünün [Maks] ±%10'una eřit deęer. Teraziyi, kefe üzerine yerleřtirilen kütle maksimum ön yük deęerine eřit olacak řekilde bařlatmak mümkündür.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

Barkod okuyucu

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazı Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

