



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,WU9](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,WU9)

# TMX19C.150.C2.K 多機能はかり

WP-118-0052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	150 kg
最小荷重	1 kg
最小表示 [d]	50 g
法定計量時の単位 [e]	50 g
風袋範囲	-150 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	5 g
OIMLクラス	III

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	19" セルワイヤー 赤外線式
--------	-----------------

物理的パラメータ	
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
制御デバイスの寸法	590×430×240 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	620×720×450 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	620×720×450 mm
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 入力), Profibus DP (SLAバッテリー内蔵の電源ケーブル), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×個 M12 8P およびバッテリー 2×フォトアイソレーション入力) 正味 - .ICモデルのみ、GLPレポート、外部質量標準 - max. 3 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ、排水容器
オプションのインターフェース	
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
消費電力	45 W
環境条件	
動作温度	0 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 11 IoT



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
トランスポンダー式カードリーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
バーコードスキャナ

ラベルプリンタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]