

IM01.EX-8/3 通信モジュール wx-016-0185





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

| 工事中 | |
|------------|---------------------------------------------------|
| 保護クラス | IP 66 / 68 (1,5m) |
| ATEX認証 | II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db |
| ハウジング | 追加 |
| | |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×RS232, USB, 12IN / 12OUT, Ethernet, RS485 |
| | |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 max. | 10 W |
| | |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -10 - +40 °C |
| 保管温度 | -20 - +60 °C |
| 相対湿度 | 10% - 85% RH 温度における |
| | |

物理的パラメータデバイスの寸法 幅x奥行x高さ222×146×81 mm正味重量1,9 kg総重量2,5 kg





互換性あり (Additional Fee)

HX5.EX-1.4P2 H ステンレス製ビームスケール
HX5.EX-1 H 防水型プラット T PUE HX5.EX 計量ターミナル
RS 232 ケーブル (はかり・プリンタ)
HX5.EX-1.4P2 C ビームスケール
HX5.EX-1.4P2 C ビームスケール
HX5.EX-1.4N ステンレス製ランプスケール
HX5.EX-1.4 C 4 ロードセルプラットフォームスケール
HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール
HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール
HX5.EX-1.4P C パレットスケール
HX5.EX-1.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
HX5.EX-1 C 1-ロードセルプラットフォームスケール

HX5.EX-1 H 防水型プラットフォームスケール PUE HX5.EX 計量ターミナル HX5.EX-1.4 H ステンレス製 4 ロードセルプラットフォームスケール RS 232、RS 485 ケーブル IN/OUT ケーブル HX5.EX-1.4P C パレットスケール USBアダブタ USB cable (はかり - ブリンタ) RS 232 - USB コンバータ

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





IM01.EX