

Wägemodul MAS.M.440.R2





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	440 g
Vorlast	44 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 mg
Wiederholbarkeit	0,35 mg
Linearität	±1 mg
Aufwärmzeit nach dem Einschalten der Stromversorgung	1 h
Stabilisierungszeit	3,5 s
Justierung	intern
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Aluminum
Waageschale	Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII-Protokoll

Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Umgebungsbedingungen	
onigebungebeungungen	
Umgebungstemperatur	+10 - +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% - 80%
Physikalische Parameter	
Waagschale	ø56 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	232x126x125 mm
Nettogewicht	1,6 kg



Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232, RS 485 Antivibrationstische Terminal R (WDM-8)

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Abmessungen des Geräts B x T x H





