



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,WYK](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,WYK)

## MAS.440.R2 Modulo di pesatura

WX-016-0353



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	440 g
Intervallo di precarico	44 g
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilità	0,35 mg
Linearità	±1 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	3,5 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232

Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø56 mm
Device dimensions L x P x A	231x115x120 mm
Peso net	1,6 kg



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232, RS 485  
Tavoli antivibranti

Terminale R (WDM-8)

## Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Device dimensions L x P x A

