




More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,X5R](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,X5R)

# Plataforma multifuncional C32.300.C3.M

WP-120-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	300 kg
Carga mínima	2 kg
Resolução [d]	100 g
Unidade de verificação [e]	100 g
Faixa de tara	-300 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	10 g
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	5" gráfico colorida
Dimensões até prato de pesagem	700×500 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	730×800×270 mm
Peso líquido	23,4 kg
Peso bruto	27,2 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	10 W
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	tempo de operação até 5 h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Displays  
 Adaptadores de energia  
 Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
 !Leitores de código de barras  
 RS 232, RS 485 cabos


Impressoras de etiquetas  
 Teclado, interruptores externos  
 Módulos adicionais  
 Impressora de recibos  
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensões do dispositivo L x P x A



C32.C3.K



C32.C3.M