



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,X7C](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,X7C)

# Multifunktionswaage WPY 300/C2/K

WP-111-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter                       |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Wägebereich [Max]                              | 300 kg  |
| Min. Belastung                                 | 2 kg    |
| Ablesbarkeit [d]                               | 100 g   |
| Eichwert [e]                                   | 100 g   |
| Tarierbereich                                  | -300 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 10 g    |

| Messtechnische Parameter     |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stabilisierungszeit          | 3 s                                                              |
| Justierung                   | extern                                                           |
| OIML-Klasse                  | III                                                              |
| Physikalische Parameter      |                                                                  |
| Display                      | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen                                   |
| Waagschale                   | 400×500 mm                                                       |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 720×620×210 mm                                                   |
| Nettogewicht                 | 11,1 kg                                                          |
| Bruttogewicht                | 13,1 kg                                                          |
| Konstruktion                 |                                                                  |
| Schutzart                    | IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal                               |
| Kommunikationsschnittstellen |                                                                  |
| Schnittstellen               | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter        |                                                                  |
| Stromversorgung              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                          |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                  |
| Umgebungstemperatur          | -10 – +40 °C                                                     |

**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Transponderkartenleser  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder  
Barcode-Scanner  
Kabel RS 232, RS 485  
Etikettendrucker  
Antivibrationstische  
Displays



E/A Kabel  
Tastaturen, Taster  
Wandhalterung, Stativ  
Thermische Drucker  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze  
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1  
Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Abmessungen des Geräts B x T x H



WPY C2/K

---