



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,X9B

PS 1000.X7 Hassas Terazı

WL-226-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1000 g
Minimum yük [Min]	20 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için�rulu�u [d]	1 mg
Yasalla�tırma birimi [e]	10 mg
Dara aralı�ı	-1000 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,5 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1,5 mg
Minimum standart a�ırlı�ı (USP)	1 g
Minimum standart a�ırlı�ı (U=1%, k=2)	0,1 g
Do�rusallık	�3 mg
Kararlılık s�resi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Kiti bile�enleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapa�ı, topraklama alt bilgi x1, alt bilgi x3, g�c adapt�r�.
Tartım kefesi boyutları	128x128 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	545x455x575 mm
Net a�ırlık	6,2 kg
Br�t a�ırlık	7,5 kg
Konstr�ksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Bile�enler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	�r�nler, Kullanıcılar, Ambalajlar, M��teriler, Re�eteler, Re�ete raporları, �evresel ko�ullar, Tartımlar, Alibi bellek
Fonksiyonel �zellikler	
Temassız �alı�ma	2 kızıl�tesi sens�r
Haberle�me aray�zler	
Haberle�me aray�z�	2xRS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G�c kayna�ı	Adapt�r: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W*
G�c t�ketimi	4 W
�evresel ko�ullar	
�alı�tırma sıcaklı�ı	+10 – +40 �C
�evre ko�ullarının izlenmesi (opsiyon)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, k tle standardının 10 yerle tirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık s resi dı  ko ullara ve kefeye y k yerle tirme dinamiklerine ba lıdır; FAST profili i in belirtilmi tir.

* G c t ketimi, terminalin yapılandırmasına ve ba lı harici cihazların sayısına ve t r ne ba lıdır.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 aray z n  kullanarak kantarla birlikte  alı ır.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Yoğunluk belirleme kiti
Barkod okuyucu
128x128mm kefli teraziler için rüzgârlık
RS 232, RS 485 Kabloları

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Display
Koruyucu kapak
Fiş yazıcı
Ek modüller
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraşiler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

