



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,XGL](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,XGL)

# Multifunktionswaage CY10.6/15.D2.K.M3

WP-125-1003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| Wägebereich [Max]        | 6 / 15 kg |
| Min. Belastung           | 20 g      |
| Ablesbarkeit [d]         | 2 / 5 g   |
| Eichwert [e]             | 2 / 5 g   |
| Tarierbereich            | -15 kg    |
| Stabilisierungszeit      | 2 s       |
| Justierung               | extern    |

| Messtechnische Parameter     |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OIML-Klasse                  | III                                                                                    |
| Physikalische Parameter      |                                                                                        |
| Nivelliersystem              | manuell                                                                                |
| Display                      | 10" grafisch farbiger Touchscreen                                                      |
| Kabellänge                   | 1 m                                                                                    |
| Waagschale                   | 195×195 mm                                                                             |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 500×310×150 mm                                                                         |
| Nettogewicht                 | 3,7 kg                                                                                 |
| Bruttogewicht                | 4,6 kg                                                                                 |
| Konstruktion                 |                                                                                        |
| Schutzart                    | IP 43                                                                                  |
| Gehäuse                      | Metall + ABS                                                                           |
| Kommunikationsschnittstellen |                                                                                        |
| Schnittstellen               | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                          |
| Elektrische Parameter        |                                                                                        |
| Stromversorgung              | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Waage: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                                        |
| Umgebungstemperatur          | -10 – +40 °C                                                                           |
| Lagertemperatur              | -25 – +70 °C                                                                           |
| Mehrbereich                  | JA                                                                                     |
| Besonderheiten               |                                                                                        |
| Max. Anzahl der Plattformen  | max.2                                                                                  |

**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

\*Der Stromverbrauch hängt von der Terminalkonfiguration sowie der Anzahl und Art der angeschlossenen externen Geräte ab.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

MediaBox  
1-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
RFID-Tag  
Netzteile  
Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
4-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
Zusätzliche Module  
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse

Schutzhauben  
Barcode-Scanner  
Etikettendrucker  
Kabel RS 232, RS 485  
Fingerabdruck-Leser  
Konverter RS 232 – USB  
Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]