



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,XGL](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,XGL)

# Bilancia multifunzione CY10.6/15.D2.K.M3

WP-125-1003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |           |
|---|-----------|
| Portata massima [Max]                     | 6 / 15 kg |
| Portata minima [Min]                      | 20 g      |
| Divisione [d]                             | 2 / 5 g   |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 2 / 5 g   |
| Campo di tara                             | -15 kg    |
| Tempo di stabilizzazione                  | 2 s       |
| Calibrazione                              | external  |

| Parametri metrologici          |  |
|--------------------------------|--|
| Classe OIML                    | III  |
| Parametri fisici               |  |
| Sistema di livellamento        | manual   |
| Display                        | 10" graphic colour touchscreen   |
| Lunghezza del cavo             | 1 m  |
| Dimensione piatto              | 195×195 mm   |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 500×310×150 mm   |
| Peso net                       | 3,7 kg   |
| Peso lordo                     | 4,6 kg   |
| Costruzione                    |  |
| Punteggio IP                   | IP 43  |
| Struttura                      | steel + ABS  |
| Interfaccia di comunicazione   |  |
| Interfaccia                    | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                            |
| Parametri elettrici            |  |
| Alimentatore                   | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions       |  |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C   |
| Temperatura di stoccaggio      | -25 – +70 °C   |
| Multi scala                    | YES  |
| Caratteristiche operative      |  |
| Numero massimo di piattaforme  | max.2  |

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Moduli aggiuntivi  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di impronte digitali  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]