



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,XJ0

Waga precyzyjna 5Y.20.PM

WL-224-0003



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

 Autotest	 Dozowanie	 Odchyłki procentowe	 Liczenie sztuk
 Zatrask maksymalnego wskazania	 Receptury	 Pomiar w Newtonach	 Statystyka
 Doważanie	 Sensory podczerwieni	 Ważenie podszalkowe	 Procedury GLP
 Ważenie zwierząt	 Kalibracja pipet	 Korekcja gęstości powietrza	 Wyznaczanie gęstości
 Ważenie różnicowe	 Monitoring warunków środowiskowych	 Statystyczna kontrola jakości	 Kontrola Towarów Paczkowanych
 Pamięć ALIBI	 Wi-Fi		

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	20 kg
Obciążenie minimalne [Min]	-

Parametry metrologiczne	
Dokładność odczytu [d]	0,01 g
Działka legalizacyjna [e]	-
Zakres tary	-20 kg
Minimalna naważka standardowa USP	8,2 g
Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2)	0,82 g
Powtarzalność standardowa [Max]	0,015 g
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,0041 g
Liniowość	±0,03 g
Czas stabilizacji	1 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Klasa dokładności OIML	-
Parametry fizyczne	
System poziomowania	półautomatyczny – LevelSENSING
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Elementy zestawu	Waga precyzyjna, szalka, pokrowiec, zasilacz sieciowy.
Wymiar szalki	200×185 mm
Wymiary opakowania S x G x W	520×520×280 mm
Masa netto	12 kg
Masa brutto	14,2 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

* Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz liczby i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox
Tagi RFID
Stoły antywibracyjne
Zasilacze
Moduły dodatkowe

Walizki transportowe do wag
Ważenie podszalkowe
Przewody RS 232, RS 485
Uchwyty do terminali wagowych
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

